



PALIER DE GUIDAGE, GUIDAGE DE FRITTAGE



2031.31.



Exemple de montage



Matière :

Corps de base : Fonte spéciale

Bague de guidage 2051.32. : Métal fritté de grande pureté, carbonitruré, avec lubrification longue durée

Exécution :

Surface d'appui et partie supérieure usinées. Portées rodées.

Remarque :

☞ Description du guidage lisse, voir au début du chapitre D.

☞ Jeux de fonctionnement voir le tableau de classification d'appariement au début du chapitre D.

☞ Combinaisons de guidage correspondantes, voir le tableau de sélection au début du chapitre D.

Marge de tolérances :

jaune = .10

vert = .20

rouge = .30

2031.31. Palier de guidage, guidage de frittage

d_1	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d_3	35	45	50	65	80	96	110	130
a	70	85	90	115	130	160	180	215
b	35	45	50	65	80	96	110	130
h	18	18	22	25	30	35	35	40
h_1	30	37	47	60	77	95	120	120

Exemple de commande :

Palier de guidage, guidage de frittage = 2031.31.

Diamètre de guidage d_1 32 mm = 032.

Classification TOL jaune = 10

N° de commande = 2031.31.032.10