

KULIČKOVÁ KLEC S MONTÁŽNÍ POMŮCKOU, HLINÍK


Materiál:


Klec: Hliník

Kuličky: Oce kalená dle DIN 5401

Upozornění:

Kuličkové klece s montážní pomůckou je možné při montáži nastavit do správné polohy bez cizí pomoci. Klec je v oblasti upevnění vybavena teflonovým kroužkem. Předností lze využít především při montáži sloupkových stojánek s větším počtem sloupků.


 Popis kuličkového vedení na začátku kapitoly D.

 Životnost a dynamická nosnost viz konec kapitoly D.

l = Objednaná délka

l_1 = Vyrobená délka

2060.63.



2060.63. Kuličková klec s montážní pomůckou, Hliník

| d_1 | 10 11 12 | 15 | 16 | 19 | 20 | 24 25 | 30 32 | 38 40 | 48 50 | 60 63 | 80 |
|-----------|-----------------------|-----|-----|-----|-----|-------|-------|-------|-------|-------|------|
| k | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 |
| l / l_1 | Celkový počet kuliček | | | | | | | | | | |
| 24 / 24 | | | 64 | | 80 | | | | | | |
| 28 / 28 | | | 80 | | 100 | | | | | | |
| 31 / 32 | | | | 120 | 120 | 120 | | | | | |
| 40 / 39 | 176 | | | | | | | | | | |
| 40 / 40 | | | | | | 160 | 120 | | | | |
| 45 / 44 | | 144 | 144 | 180 | 180 | 180 | | | | | |
| 45 / 45 | | | | | | | 140 | 168 | | | |
| 50 / 50 | | | | | | | 160 | 192 | 224 | | |
| 56 / 55 | | | | | | | 180 | 216 | | | |
| 56 / 56 | | 192 | 192 | 240 | 240 | 240 | | | | | |
| 56 / 57 | 272 | | | | | | | | | | |
| 63 / 64 | | 224 | 224 | | | | | | | | |
| 63 / 65 | | | | | | | | 264 | 308 | | |
| 71 / 70 | | | | | | | 240 | | | | |
| 71 / 72 | | 256 | 256 | 320 | 320 | 320 | | | | | |
| 80 / 80 | | | | 360 | 360 | 360 | 280 | 336 | 392 | | |
| 95 / 95 | | | | | | | 340 | 408 | 476 | 544 | |
| 95 / 96 | | | | 440 | 440 | 440 | | | | | |
| 105 / 105 | | | | | | | 380 | 456 | 532 | 608 | |
| 120 / 119 | | | | | | | | | | | 540 |
| 120 / 120 | | | | | | 560 | 440 | 528 | 616 | 704 | |
| 140 / 140 | | | | | | | 520 | 624 | 728 | 832 | 648 |
| 160 / 160 | | | | | | | 600 | 720 | 840 | 960 | |
| 160 / 161 | | | | | | | | | | | 756 |
| 180 / 180 | | | | | | | | 816 | 952 | 1088 | |
| 180 / 182 | | | | | | | | | | | 864 |
| 200 / 200 | | | | | | | | 912 | 1064 | 1216 | |
| 200 / 203 | | | | | | | | | | | 972 |
| 240 / 238 | | | | | | | | | | | 1152 |
| 240 / 240 | | | | | | | | 1104 | 1288 | 1472 | |

Příklad objednávky:

Kuličková klec s montážní pomůckou, Hliník = 2060.63.

Průměr vedení d_1 38 mm = 038.

Objednávací jmenovitá délka kuličkové klece l 50 mm = 050

Objednávací číslo = 2060.63. 038. 050