


POUZDRA KULIČKOVÝCH VEDENÍ, PRO VYSOKÉ RYCHLOSTI

POUZDRA KULIČKOVÝCH VEDENÍ, ISO 9448-3

2062.44.012.



2062.44.012. Pouzdra kuličkových vedení, pro vysoké rychlosti

Objednací číslo	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	pro průměr kuličky
2062.44.012.016.032	12	16	20	32	2
2062.44.012.017.032	12	17	20	32	2,5

Materiál:

Nástrojová ocel, kalená 62 ± 2 HRC

Provedení:


Vodící plochy honované.

Upínací průměr jemně broušený.

Upozornění:

Pro použití s kuličkovou klecí 206.41. a vodícím pouzdem 202.61.

2061.44.015.



2061.44. Pouzdra kuličkových vedení, ISO 9448-3

Objednací číslo	d ₁	d ₂	d ₃	l ₁
2061.44.015.023.10	15	21	28	23
2061.44.015.023.20	15	21	28	23
2061.44.015.030.10	15	21	28	30
2061.44.015.030.20	15	21	28	30
2061.44.015.037.10	15	21	28	37
2061.44.015.037.20	15	21	28	37
2061.44.015.047.10	15	21	28	47
2061.44.015.047.20	15	21	28	47
2061.44.015.060.10	15	21	28	60
2061.44.015.060.20	15	21	28	60

Materiál:

Nástrojová ocel, kalená 62 ± 2 HRC

Provedení:

Vodící plochy honované.

Upínací průměr jemně broušený.

Upozornění:

Pro použití s kuličkovou klecí 206.41. a vodícím sloupkem 202.61.

Toleranční pole:

žlutá = .10

zelená = .20