


BİLYALI BURÇ, ISO 9448-3

2061.44.



Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:

İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

Yapıştırılmalı-Geçme:

Burçun geçeceği delik toleransı H5 verilmelidir. Yapıştırıcı (sipariş no. 281.648) en uygun sabitlemeyi ve aşağıda listelenmiş **avantajları** sağlar:
–yüksek hassaslık ve rijitlik
– burçların değişiminde konum bulma problemi yaşanmaz

Yukardaki sebeplerin aynılardan dolayı, çakarak sabitleme önerilmez.

Not:

☞ Bilyalı burçlu yatakların açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

*☞ Geçme hataları için D bölümünün başlangıcına bakınız.

☞ Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

☞ Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

ø 8 - ø 12 Tolerans aralığı kırmızı = .30 mevcut değildir

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

2061.44. Bilyalı Burç, ISO 9448-3

d ₁	8	10	11	12	15	16	19	20	24	25	30	32	38	40	48	50	60	63	80
d ₂	11	14	15	16	21	22	25	26	30	31	38	40	46	48	56	58	68	71	92
d ₃	18	22	22	22	28	28	32	32	40	40	48	48	58	58	70	70	85	85	105
l ₁ / l*																			
23 / 45					●	●	●	●	●	●									
23 / 39		●	●	●															
30 / 45					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●					
30 / 39	●	●	●	●															
37 / 39		●	●	●															
37 / 45					●	●	●	●	●	●									
37 / 50					●	●	●	●	●	●									
47 / 56					●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●			
47 / 65													●	●	●	●			
60 / 80													●	●	●	●			
60 / 72					●	●	●	●	●	●									
60 / 70											●	●							
60 / 95																		●	●
77 / 95							●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
95 / 120											●	●	●	●	●	●	●	●	●
120 / 140													●	●	●	●	●	●	●

*l = Nominal sipariş uzunluğu Bilyalı Kafesler - tercih edilen uzunluğu

Siparis Kodu (örnek):

Bilyalı Burç, ISO 9448-3 = 2061.44.

Kılavuz çapı d₁ 25 mm = 025.

Montaj uzunluğu l₁ 23 mm = 023.

Sınıflandırma TOL sarı = 10

Siparis No = 2061.44. 025. 023. 10