


BİLYALI BURÇ, STROK SINIRLI

2061.47.



Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:

İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

Yapıştırılmalı-Geçme:

Burçun geçeceği delik toleransı H5 verilmelidir. Yapıştırıcı (sipariş no. 281.648) en uygun sabitlemeyi ve aşağıda listelenmiş **avantajları** sağlar:
–yüksek hassaslık ve rijitlik
– burçların değişiminde konum bulma problemi yaşanmaz

Yukardaki sebeplerin ayınlarından dolayı, çakarak sabitleme önerilmez.

Not:

☞ Bilyalı burçlu yatakların açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

*☞ Geçme hataları için D bölümünün başlangıcına bakınız.

☞ Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

☞ Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

2061.47. Bilyalı Burç, Strok Sinirli

d ₁	15 16	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63
d ₂	21	25	30	38	46	56	68	71
d ₃	28	32	40	48	58	70	85	85
(l)	55.6	72	70.8	88.2	113.2	112.2	112.2	107.2
l ₁ / l ₂ *								
60 / 44	●							
77 / 44		●	●					
95 / 50				●				
120 / 65					●			
120 / 80						●		
120 / 95							●	●

*l₂ = Üretim Uzunluğu Bilyalı Kafesler

Siparis Kodu (örnek):

Bilyalı Burç, Strok Sinirli	=	2061.47.
Kılavuz çapı d ₁	32 mm =	032.
Montaj uzunluğu l ₁	95 mm =	095.
Sınıflandırma TOL	sarı =	10
Siparis No	=	2061.47. 032. 095. 10