



# BİLYALI BURÇ, AFNOR



## Montaj Örneği



## 206.49.



### Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş  $62 \pm 2$  HRC

### Yürütme:

İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

### Yapıştırılmalı-Geçme:

Burçun geçeceği delik toleransı H6 verilmelidir. Yapıştırıcı (sipariş no. 281.648) en uygun sabitlemeyi ve aşağıda listelenmiş **avantajları** sağlar:

-yüksek hassaslık ve rijitlik

- burçların değişiminde konum bulma problemi yaşanmaz

### Not:

☞ Bilyalı burçlu yatakların açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

\*☞ Geçme hataları için D bölümünün başlangıcına bakınız.

☞ Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

☞ Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

Yukardaki sebeplerin ayınlarından dolayı, çakarak sabitleme önerilmez.

## 206.49. Bilyalı Burç, AFNOR

$d_1$	16	20	25	32	40	50
$d_2$	22	26	31	40	48	58
$d_3$	28	32	40	50	63	80
$l_1 / l^*$						
35 / 45	●	●				
40 / 45	●	●	●			
45 / 56				●		
50 / 56	●	●	●			
55 / 63					●	
60 / 71	●	●	●	●		
70 / 80		●	●	●	●	●
80 / 95		●	●	●	●	●
90 / 105				●	●	●
90 / 95			●			
100 / 120				●	●	●
120 / 140					●	●

\* $l_1$  = Nominal sipariş uzunluğu Bilyalı Kafesler - tercih edilen uzunluğu

### Siparis Kodu (örnek):

Bilyalı Burç, AFNOR = 206.49.

Kılavuz çapı  $d_1$  32 mm = 032.

Montaj uzunluğu  $l_1$  45 mm = 045.

Sınıflandırma TOL sarı = 10

Siparis No = 206.49. 032. 045. 10