



FALTENBALG MIT DISTANZROHR



206.92.



Einbaubeispiel



Hinweis:

Die Faltenbälge werden komplett mit Distanzrohr und zwei Schlauchbindern geliefert.
Sondergrößen auf Anfrage.

206.92. Faltenbalg mit Distanzrohr

verwendet für

Buchsentyp	2051.2061.	2051.2061.	2051.2061.	2051.2061.	2051.2061.	2051.2061.	2051.2061.	2081.	2081.	2081.	2081.	2081.	2081.	2081.
Säulen- \varnothing d_1	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60	63
d^*	20	25	32	40	50	60	63	20	25	32	40	50	60	63
d_2	25	30	40	50	60	70	70	25	30	40	50	60	70	70
d_3	32	38	46	55	64	76	76	39	45	54	63	74	94	94
d_4^{**}	32	38	48	58	68	79	79	40	45	54	66	80	95	95
D_1	30	30	46	55	62	75	75	32	32	45	52	62	75	75
D_a	51	56	72	87	86	100	100	54	56	63	96	84	104	104
a	13	13	20	12	12	12	12	10	10	10	12	12	10	10
a_1	16	13	20	12	12	10	10	10	10	10	12	12	10	10
l_1	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
l_{min}	30	25	20	44	25	30	30	37	35	35	25	45	35	35
l_{max}	170	130	100	119	110	130	130	145	110	110	225	165	185	185

* d = Nenndurchmesser, ** d_4 = Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser

Bestell-Beispiel:

Faltenbalg mit Distanzrohr	=	206.92.
Nenndurchmesser d	20 mm =	020.
Bestell-Nenndurchmesser für Anflanschdurchmesser d_4	40 mm =	040
Bestell-Nummer	=	206.92. 020. 040