


PIERŚCIEŃ ZGARNIAJĄCY ZANIECZYSZCZENIA




Przykład zabudowy



206.95.

2061.95.



Opis:

Pierścienie zgarniające FIBRO chronią słupy prowadzące przed przedwczesnym zużyciem podczas pracy w zanieczyszczonym otoczeniu. Pierścienie zgarniające posiadają średnicę zewnętrzną przystosowaną do standardowych korpusów odlewanych, dzięki czemu mogą być mocowane w narzędziu przez zakładanie lub wpuszczanie.

Uwaga:

W zakres dostawy pierścieni zgarniających wchodzi 3 śruby M4 x 16 DIN 963.

206.95./2061.95. Pierścień zgarniający zanieczyszczenia

Numer katalogowy	d ₁	d ₂	d ₃
206.95.024	24	45	55
206.95.025	25	45	55
206.95.030	30	55	65
206.95.032	32	55	65
206.95.038	38	65	75
206.95.040	40	65	75
206.95.042	42	65	75
206.95.048	48	78	94
206.95.050	50	78	94
206.95.052	52	78	94
206.95.060	60	92	110
206.95.063	63	92	110
2061.95.024	24	50	60
2061.95.025	25	50	60