


# CASQUILLO DE GUÍA CON VALONA, BRONCE CON LUBRIFICANTE SÓLIDO



2086.70.



## Material:

Bronce con lubricante sólido, de bajo mantenimiento

## Nota:

Los casquillos son apropiados tanto para uso radial como axial.

☞ Combinaciones de guiado recomendados. Ver selección al principio del capítulo D.

☞ Instrucciones de montaje / Tabla de medidas, al final del capítulo D.

## Atención:

Al clavar, se estrecha el diámetro interior.

## 2086.70. Casquillo de guía con valona, Bronce con lubricante sólido

|       |    |    |    |    |    |    |    |    |
|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|
| $d_1$ | 12 | 16 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| $d_2$ | 18 | 22 | 28 | 33 | 38 | 50 | 62 | 75 |
| $d_3$ | 25 | 30 | 36 | 43 | 48 | 60 | 75 | 90 |
| $r$   | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 2  | 2  | 3  |
| $l_1$ | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 45 | 55 | 65 |
| $l_2$ | 4  | 5  | 5  | 5  | 5  | 5  | 6  | 7  |

## Ejemplo de código:

Casquillo de guía con valona, Bronce con lubricante sólido = 2086.70.

Diámetro de guía  $d_1$  30 mm = 030.

longitud total  $l_1$  35 mm = 035

Código = 2086.70. 030.035