



# BUSSOLA DI GUIDA CON FLANGIA, FERRO SINTERIZZATO CARBONITRURATO CON LUBRIFICAZIONE DI LUNGA DURATA, ISO 9448-4



Esempio di montaggio

2091.31.



## Materiale:

Ferro sinterizzato di elevata purezza, carbonitrurato, con lubrificazione di lunga durata

## Esecuzione:

Superfici di scorrimento e diametro dell'alloggiamento finemente rettificato.

## Nota:

La bussola di guida con flangia è fissato con tre viti secondo DIN EN ISO 4762.

Viti non incluse.

☞ Descrizione delle guide a scorrimento, vedi al principio di capitolo D.  
 \*☞ Gioco di guida vedi classificazione degli accoppiamenti all'inizio del capitolo D.

☞ Combinazioni corrette / vedi tabella all'inizio del capitolo D.


☞ Istruzioni di montaggio / Tabelle dimensionali alla fine del capitolo D.

Codifica del campo di Tolleranza:

giallo = .10

verde = .20

rosso = .30



## 2091.31. Bussola di guida con flangia, ferro sinterizzato carbonitrurato con lubrificazione di lunga durata, ISO 9448-4

d <sub>1</sub>	19 20	24 25	30 32	38 40	48 50	60 63	80
d <sub>3</sub>	32	40	48	58	70	85	105
d <sub>4</sub>	50	63	72	85	104	120	148
d <sub>5</sub>	40	50	58	70	86	100	125
d <sub>6</sub>	4,5	5,5	5,5	6,6	9	9	11
d <sub>7</sub>	8	10	10	11	15	15	18
k	18	23	28	33	38	46	56
l <sub>1</sub>	52	62	72	77	102	102	125
l <sub>2</sub>	37	37	47	47	60	60	75
l <sub>3</sub>	15	25	25	30	42	42	50
t	4,6	5,7	5,7	6,8	9	9	11

## Esempio di ordinazione:

Bussola di guida con flangia, ferro sinterizzato carbonitrurato con lubrificazione di lunga durata, ISO 9448-4

= 2091.31.

Diametro guida d<sub>1</sub> 38 mm = 038.

Classificazione TOL giallo = 10

N. d'ordine = 2091.31.038.10