



带凸缘, 且可用于滚珠保持架的导套, ~AFNOR



安装示例



210.45.



材料:

工具钢, 硬化处理 62 ± 2 HRC

结构:

工作面经过珩。

安装直径已精密磨削。

说明:

导套用带槽螺母207.48来固定。

☞ 滚珠导向类型见D章开头。

*☞ 预负载 见D章开始处的分类表。

☞ 匹配连接请见D章开始的矩阵表格。

☞ 计算滚珠导轨见第十章结束。

☞ 安装说明/尺寸及公差要求见D章最后。

公差范围:

黄色 = .10

绿色 = .20

红色 = .30

210.45. 带凸缘, 且可用于滚珠保持架的导套, ~AFNOR

d ₁	16	16	20	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50
d ₂	22	22	26	26	26	31	31	31	40	40	40	48	48	48	58	58
d ₃	28	28	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63	80	80
d ₄	32	32	36	36	36	45	45	45	56	56	56	70	70	70	90	90
d ₆	40	40	44	44	44	55	55	55	65	65	65	81	81	81	100	100
M	M27x1	M27x1	M30x1	M30x1	M30x1	M39x1	M39x1	M39x1	M48x1	M48x1	M48x1	M60x1	M60x1	M60x1	M76x1	M76x1
h	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8
l ₁	16	20	17	21	25	22	26	31	26	31	38	32	39	47	41	49
l ₂	8	12	8	12	16	12	16	21	15	20	27	20	27	35	26	34
l ₃	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
l ₄	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	10	10
l*	24	28	24	28	31	31	40	40	40	40	50	50	50	56	50	63

*l = 订购额定长度滚珠轴承保持架 - 首选长度

订购示例:

带凸缘, 且可用于滚珠保持架的导套, ~AFNOR = 210.45.

导向装置直径 d₁ 32 mm = 032.

总长度 l₁ 26 mm = 026.

分类 TOL 黄色 = 10

订购编号 = 210.45. 032. 026. 10