



# VODÍCÍ POUZDRA S OSAZENÍM, PRO KULIČKOVÉ VEDENÍ, ~AFNOR



Příklad montáže



210.45.



## Materiál:

Nástrojová ocel, kalená 62 ± 2 HRC

## Provedení:

Vodící plochy honované.

Upínací průměr jemně broušený.

## Upozornění:

Vodící pouzdro se připevňuje korunkovou maticí 207.48.

☞ Popis kuličkového vedení na začátku kapitoly D.

\*☞ Předpětí vedení viz. Klasifikace párování na začátku kapitoly D.

☞ Výběr vhodného vedení viz. výběrová tabulka na začátku kapitoly D.

☞ Výpočet kuličkového vedení na konci kapitoly D.

☞ Směrnice pro vestavbu / Tabulky rozměrů na konci kapitoly D.

Toleranční pole:

žluté = .10

zelené = .20

červené = .30

## 210.45. Vodící pouzdra s osazením, pro kuličkové vedení, ~AFNOR

d <sub>1</sub>	16	16	20	20	20	25	25	25	32	32	32	40	40	40	50	50
d <sub>2</sub>	22	22	26	26	26	31	31	31	40	40	40	48	48	48	58	58
d <sub>3</sub>	28	28	32	32	32	40	40	40	50	50	50	63	63	63	80	80
d <sub>4</sub>	32	32	36	36	36	45	45	45	56	56	56	70	70	70	90	90
d <sub>6</sub>	40	40	44	44	44	55	55	55	65	65	65	81	81	81	100	100
M	M27x1	M27x1	M30x1	M30x1	M30x1	M39x1	M39x1	M39x1	M48x1	M48x1	M48x1	M60x1	M60x1	M60x1	M76x1	M76x1
h	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5	5	6	6	6	8	8
l <sub>1</sub>	16	20	17	21	25	22	26	31	26	31	38	32	39	47	41	49
l <sub>2</sub>	8	12	8	12	16	12	16	21	15	20	27	20	27	35	26	34
l <sub>3</sub>	3	3	3	3	3	3	3	3	4	4	4	4	4	4	5	5
l <sub>4</sub>	5	5	6	6	6	7	7	7	7	7	7	8	8	8	10	10
l*	24	28	24	28	31	31	40	40	40	40	50	50	50	56	50	63

\*l = Objednaná délka Kuličková klec - doporučená délka

## Příklad objednávky:

Vodící pouzdra s osazením, pro kuličkové vedení, ~AFNOR = 210.45.

Průměr vedení d<sub>1</sub> 32 mm = 032.

Celková délka l<sub>1</sub> 26 mm = 026.

Klasifikace TOL žlutá = 10

Objednací číslo = 210.45.032.026.10