



ŞAPKALI BİLYALI BURÇ İÇİN BİLYALI KAFESLER, ~AFNOR



Montaj Örneği



210.45.



Malzeme:

Takım çeliği, sertleştirilmiş 62 ± 2 HRC

Yürütme:

İç çap honlanmıştır.

Dış çap hassas taşlanmıştır.

Not:

Burç slotlu cıvata ile sabitlenmiştir 207.48.

☞ Bilyalı burçlu yatakların açıklaması için D bölümü başlangıcına bakınız.

*☞ Geçme hataları için D bölümünün başlangıcına bakınız.

☞ Uygunluk seçenekleri için D bölümü başlangıcındaki tabloya bakınız.

☞ Kılavuz bilya kapasitesi hesaplamaları D bölümünün sonunda yer alır.

☞ Montaj talimatları / ölçü tabloları D bölümünün sonundadır.

Tolerans aralığı:

sarı = .10

yeşil = .20

kırmızı = .30

210.45. Şapkalı Bilyalı Burç için Bilyalı Kafesler, ~AFNOR

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| d ₁ | 16 | 16 | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 |
| d ₂ | 22 | 22 | 26 | 26 | 26 | 31 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 48 | 48 | 48 | 58 | 58 |
| d ₃ | 28 | 28 | 32 | 32 | 32 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 63 | 63 | 63 | 80 | 80 |
| d ₄ | 32 | 32 | 36 | 36 | 36 | 45 | 45 | 45 | 56 | 56 | 56 | 70 | 70 | 70 | 90 | 90 |
| d ₆ | 40 | 40 | 44 | 44 | 44 | 55 | 55 | 55 | 65 | 65 | 65 | 81 | 81 | 81 | 100 | 100 |
| M | M27x1 | M27x1 | M30x1 | M30x1 | M30x1 | M39x1 | M39x1 | M39x1 | M48x1 | M48x1 | M48x1 | M60x1 | M60x1 | M60x1 | M76x1 | M76x1 |
| h | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| l ₁ | 16 | 20 | 17 | 21 | 25 | 22 | 26 | 31 | 26 | 31 | 38 | 32 | 39 | 47 | 41 | 49 |
| l ₂ | 8 | 12 | 8 | 12 | 16 | 12 | 16 | 21 | 15 | 20 | 27 | 20 | 27 | 35 | 26 | 34 |
| l ₃ | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 |
| l ₄ | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 10 | 10 |
| l* | 24 | 28 | 24 | 28 | 31 | 31 | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 56 | 50 | 63 |

*l = Nominal sipariş uzunluğu Bilyalı Kafesler - tercih edilen uzunluğu

Siparis Kodu (örnek):

| | | |
|--|---------|----------------------|
| Şapkalı Bilyalı Burç için Bilyalı Kafesler, ~AFNOR | = | 210.45. |
| Kılavuz çapı d ₁ | 32 mm = | 032. |
| Toplam uzunluk l ₁ | 26 mm = | 026. |
| Sınıflandırma TOL | sarı = | 10 |
| Siparis No | = | 210.45. 032. 026. 10 |