

SUPPORTO REGOLABILE SUPPORTO A GRADINI DIN 6318




Materiale:

Acciaio da bonifica, finitura laccata

Nota:

Foro di centraggio \varnothing 12 mm. Filettatura a profilo trapezoidale, autobloccante, con sicurezza di fine corsa.

2140.20.



2140.20. Supporto regolabile

N. d'ordine	h	h ₁	d ₁	d ₂	F _{max} [daN]
2140.20.042	42	52	50	50	6.000
2140.20.050	50	70	50	50	6.000
2140.20.070	70	100	50	50	6.000
2140.20.100	100	140	65	70	10.000
2140.20.140	140	210	70	80	17.000
2140.20.190	190	300	80	100	35.000




Materiale:

Fusione di ghisa meccanica, finitura laccata

Nota:

Le superfici di appoggio e di serraggio sono lavorate piane e parallele fra loro. Impiegando le viti di alta resistenza, in conformità a DIN 787, si potranno ottenere delle forze di serraggio elevate. Nel loro dimensionamento, i supporti sono adeguati alla resistenza delle viti.

2140.19.



2140.19. Supporto a gradini DIN 6318

N. d'ordine	Dimensioni d'ordine	a	b	b ₁	h	Forma
2140.19.050.050	50	42,5	50	50	12,5	A
2140.19.095.050	95	95	50	55	57,5	B
2140.19.140.050	140	100	50	60	102,5	B
2140.19.185.050	185	105	50	65	147,5	B
2140.19.230.050	230	110	50	70	192,5	B
2140.19.275.050	275	115	50	75	237,5	B
2140.19.050.080	50	42,5	80	80	12,5	A
2140.19.095.080	95	95	80	85	57,5	B
2140.19.140.080	140	100	80	90	102,5	B