


PUNZÓN DE CORTE DE CAMBIO RÁPIDO, EN BRUTO, PARA TRABAJOS DUROS

2203.




2203. Punzón de corte de cambio rápido, en bruto, para trabajos duros

d ₂ / Número de pedido	d ₅	l / (Letra de pedido)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)	175 (M)	200 (N)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●	●	●				
13 / (3)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●	●	●	●	●

Ejemplo de código:

2203.7G



Longitud: l Letra de pedido

100 mm

Diámetro: d₂

32 mm

Tipo:

reforzado

Ejecución:

en bruto

Punzón de corte:

sin expulsor

= (G)

Número de pedido

= (7)

Número de pedido

= (3)

Número de pedido

= (0)

= 22

Material:

HSS

Dureza 62 ± 2 HRC

Ejecución:

Caña en rectificado fino.

Ejecución especial sobre demanda.