


STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ, ODSADZONY (OKRĄGŁY)



2213.



2213. Stempel szybkowymienny do wysokich obciążeń, odsadzony (okrągły)

d ₂ / Cyfra w oznaczeniu	d ₅	P	l ₁ / Cyfra w oznaczeniu	l (Litera w oznaczeniu)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	1,6 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	12	5 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	12 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	16 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	30 - 39,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●	●	●

l₁=10 jeśli P < 2,20

Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC


Wykonanie:

Trzon i krawędź tnąca (średnica) są szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na życzenie.

Przykład zamówienia:

2213.7G2.2450



Typ: Okrągły

P = Ø 24,5 mm

Długość części tnącej: l₁
19 mm

Długość: l

100 mm

Średnica: d₂

32 mm

Typ:

ciężki

Wersja:

Okrągły

Stempel tnący:

bez odklejacza

= 2450

Cyfra w oznaczeniu

= (2)

Litera w oznaczeniu

= (G)

Cyfra w oznaczeniu

= (7)

Cyfra w oznaczeniu

= (3)

Cyfra w oznaczeniu

= (1)

= 22