


## KADEMELI ZIMBA, YUVARLAK, ~DIN 9861



2219.



### 2219. Kademeli zimba, yuvarlak, ~DIN 9861

d <sub>1</sub> / Sipariş No	d <sub>2</sub>	P	l <sub>1</sub> / Sipariş No	k	l (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	100 (G)	120 (J)
3 / (1)	4,5	0,8 - 2,9	8 (1) 10 (2)	0,5		●	●	●	●
4 / (2)	5,5	1 - 3,9	8 (1) 13 (3)	0,5		●	●	●	●
5 / (3)	6,5	1,5 - 4,9	13 (3) 19 (4)	0,5		●	●	●	●
6 / (4)	8	1,6 - 5,9	13 (3) 19 (4)	0,5		●	●	●	●
8 / (5)	10	2,5 - 7,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
10 / (6)	12	4 - 9,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
13 / (7)	15	5 - 12,9	19 (4) 25 (5)	1		●	●	●	●
16 / (8)	18	8 - 15,9	19 (4) 25 (5)	1,5		●	●	●	●
20 / (9)	22	12 - 19,9	19 (4) 25 (5)	1,5		●	●	●	●

#### Malzeme:

HSS

Sipariş No 2219.3.

ASP 2023

Sipariş No 2219.6.

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC


Malzemeler hakkında detaylı bilgi için  
bknz: Bölüm E başında

#### Yürütme:

Kafa sıcak dövme ve meneviş işlemlerine tabi  
tutulmuştur.

#### Siparis Kodu (örnek):

**2219.37G.4.0720**



#### Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = ø 7,2 mm

Kesme Boyu l<sub>1</sub>

19 mm

Uzunluk: l

100 mm

Çap: d<sub>1</sub>

13 mm

Malzeme:

HSS

Tip:

DIN 9861

Uygulama:

Kademeli Yuvarlak

Zimba:

itici pim olmadan

Sipariş No  
= 0720

Sipariş No  
= (4)

Sipariş kodu karakteri  
= (G)

Sipariş No  
= (7)

Sipariş No  
= (3)

Sipariş No  
= (9)

Sipariş No  
= (1)

= 22