


# POINÇON À BILLE, À TRANCHANT PLUS GRAND QUE LE CORPS, RECTANGLE, CHARGE LÉGÈRE



2234.



## 2234. Poinçon à bille, à tranchant plus grand que le corps, rectangle, charge légère

d <sub>2</sub> / Chiffre de référence	d <sub>5</sub>	W <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Chiffre de référence	l (Lettre de référence)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
13 / (3)	8	5	32	19(2) 30(4)		●	●	●
16 / (4)	8	6,5	38	19(2) 30(4)		●	●	●
20 / (5)	8	8	40	19(2) 30(4)		●	●	●
25 / (6)	8	10	44	19(2) 30(4)		●	●	●
32 / (7)	8	11,5	50	19(2) 30(4)		●	●	●

### Matière :

HSS  
Dureté 62 ± 2 HRC

### Exécution :


Corps et embout profilé superfinis.  
Fabrication spéciale sur demande.

### Remarque :

En cas de fente de coupe ≤ 0,04 mm, FIBRO procède à l'arrondissement des arêtes tranchantes si un poinçon de découpe et une matrice sont commandés ensemble. Cela permet de réduire le temps de montage et les risques de cassure d'arêtes durant le fonctionnement.

### Exemple de commande :

**2234.7F2.3820.1150.B**



#### Angle:

90°

#### Forme: Rectangle, Largeur W

W = 11,5 mm

#### Forme: Rectangle, Longueur P

P = 38,2 mm

#### Longueur épaulement: l<sub>1</sub>

19 mm

#### Longueur: l

90 mm

#### Diamètre: d<sub>2</sub>

32 mm

#### Type:

tranchant plus grand, charge légère

#### Exécution:

Rectangle

#### Poinçon de découpe:

sans éjecteur

#### Lettre de référence

= (B)

= 1150

= 3820

Chiffre de référence = (2)

Lettre de référence = (F)

Chiffre de référence = (7)

Chiffre de référence = (4)

Chiffre de référence = (3)

= 22