


# PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, A DIAMETRO RIDOTTO, RETTANGOLO CON ANGOLI RAGGIATI, PER CARICO LEGGERO



## 2252. Punzone da tranciatura a cambio rapido, a diametro ridotto, rettangolo con angoli raggiati, per carico leggero

d <sub>2</sub> / Cifra indicativa	d <sub>5</sub>	W <sub>min</sub>	G <sub>max</sub>	l <sub>1</sub> / Cifra indicativa	l (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	1,6	5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	1,6	9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	4,5	12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	6	15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	8	19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	10	24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	12,5	31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	14	37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

l<sub>1</sub>=10 se W < 2,20

### Materiale:

HSS

Durezza 62 ± 2 HRC

### Esecuzione:


Gambo e forma di taglio superfinito.

Fabbricazione speciale su richiesta.

\* Per altri valori di raggio, vedi forme speciali normalizzate.

### Esempio di ordinazione:

**2252.2F1.0650.0450.B**



- Angolo:** 90° **Lettera indicativa** = (B)
- Forma: rettangolo con angoli raggiati, Larghezza W** W = 4,5 mm **Lettera indicativa** = 0450
- Forma: rettangolo con angoli raggiati, Lunghezza P** P = 6,5 mm **Cifra indicativa** = 0650
- Penetrazione nella matrice: l1** 13 mm **Cifra indicativa** = (1)
- Lunghezza: l** 90 mm **Lettera indicativa** = (F)
- Diametro: d2** 10 mm **Cifra indicativa** = (2)
- Tipo:** leggero **Cifra indicativa** = (2)
- Esecuzione:** rettangolo con angoli raggiati **Cifra indicativa** = (5)
- Punzone da tranciatura:** senza spina di espulsione **Cifra indicativa** = 22