


HLEDÁČKY S KUŽELOVÝM HROTEM, ISO 8020

2261.




2261. Hledáčky s kuželovým hrotem, ISO 8020

d ₁ / Objednáací číslo	d ₂	T	P	l ₁ / Objednáací číslo	N	l / (Objednáací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (K)	140 (L)
5 / (3)	8	5	1 - 4,9	13 (3)	4		●	●						
6 / (4)	9	5	1,6 - 5,9	13 (3)	5		●	●	●					
8 / (5)	11	5	2,5 - 7,9	13 (3)	6		●	●	●	●				
10 / (6)	13	5	4 - 9,9	13 (3) 19 (4)	8		●	●	●	●	●			
13 / (7)	16	5	5 - 12,9	13 (3) 19 (4)	10		●	●	●	●	●	●		
16 / (8)	19	5	8 - 15,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	15		●	●	●	●	●	●	●	
20 / (9)	23	5	12 - 19,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (10)	28	5	16,5 - 24,9	13 (3) 19 (4) 25 (5)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (11)	35	5	20 - 31,9	19 (4) 25 (5)	30			●	●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2261.6G3.0710



Tvar: kulatý

P = Ø 7,1 mm

Délka osazení: l₁

13 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₁

10 mm

Typ:

ISO

Provedení:

hledáček kuželový hrot

Střížník:

bez odlepovače

= 0710

Objednáací číslo

= (3)

Objednáací písmeno

= (G)

Objednáací číslo

= (6)

Objednáací číslo

= (1)

Objednáací číslo

= (6)

= 22

Materiál:

HSS

Tvrdost:

dřík 64 ± 2 HRC

hlava 52 ± 5 HRC

Provedení:

hlava pēchovaná za tepla. Dosedací plocha,

dřík a hledáček

Nestandardní výroba na poptávku.