


PILOT SZYBKOWYMIENNY DO NISKICH OBCIĄŻEŃ Z KOŃCÓWKĄ STOŻKOWĄ

2262.




2262. Pilot szybkowymienny do niskich obciążeń z końcówką stożkową

d ₂ / Cyfra w oznaczeniu	d ₅	P	l ₁ / Cyfra w oznaczeniu	N	l (Litera w oznaczeniu)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)	25		●	●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)	30			●	●	●	●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)	35			●	●	●	●	●	●	●

Przykład zamówienia:

2262.4G3.1410



Typ: Okrągły

P = Ø 14,1 mm

Długość części tnącej: l₁
25 mm

Długość: l
100 mm

Średnica: d₂
16 mm

Typ:
lekki

Wersja:
Pilot z końcówką stożkową

Stempel tnący:
bez odklejacza

= 1410

Cyfra w oznaczeniu
= (3)

Litera w oznaczeniu
= (G)

Cyfra w oznaczeniu
= (4)

Cyfra w oznaczeniu
= (2)

Cyfra w oznaczeniu
= (6)

= 22

Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC

Wykonanie:

Część chwytowa i końcówka pilota szlifowane na gładko.

Wersje specjalne – na zamówienie.