


BİLYA-KİLİTLEMELİ PİLOT PİM, KONİK UÇLU, AĞIR HİZMET

2263.




2263. Bilya-kilitlemeli Pilot Pim, Konik uçlu, ağır hizmet

d ₂ / Sipariş No	d ₅	P	l ₁ / Sipariş No	N	I (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)	140 (K)	150 (L)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)	8		●	●	●	●	●			
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)	10		●	●	●	●	●	●	●	
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)	15		●	●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)	20		●	●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)	25			●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)	30			●	●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)	40			●	●	●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

2263.4G3.1410



Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 14,1 mm

Kesme Boyu: l₁
25 mm

Uzunluk: I
100 mm

Çap: d₂
16 mm

Tip:
ağır hizmet

Uygulama:
Konik uçlu Pilot pim

Zımba:
itici pim olmadan

= 1410

Sipariş No
= (3)

Sipariş kodu karakteri
= (G)

Sipariş No
= (4)

Sipariş No
= (3)

Sipariş No
= (6)

= 22

Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC

Yürütme:

Gövde ve pilot pim hassas taşlanmış.
Özel siparişler için iletişime geçiniz.