


HLEDÁČKY S PARABOLICKÝM HROTEM DLE ISO 8020



2271.



2271. Hledáčky s parabolickým hrotem dle ISO 8020

d ₁ / Objednáací číslo	d ₂	T	P	l ₁ / Objednáací číslo	l / (Objednáací písmeno)	50 (A)	56 (B)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
5 / (3)	8	5	1 - 4,9	10 (2) 13 (3)		●	●	●	●			
6 / (4)	9	5	1,6 - 5,9	10 (2) 13 (3)		●	●	●	●	●		
8 / (5)	11	5	2,5 - 7,9	10 (2) 13 (3)		●	●	●	●	●		
10 / (6)	13	5	4 - 9,9	10 (2) 13 (3) 19 (4)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (7)	16	5	5 - 12,9	10 (2) 13 (3) 19 (4)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (8)	19	5	8 - 15,9	13 (3) 19 (4)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (9)	23	5	12 - 19,9	13 (3) 19 (4)			●	●	●	●	●	●
25 / (10)	28	5	16,5 - 24,9	13 (3) 19 (4)			●	●	●	●	●	●
32 / (11)	35	5	20 - 31,9	19 (4)					●	●	●	●

Materiál:

HSS
 Tvrdost:
 dřík 64 ± 2 HRC
 hlava 52 ± 5 HRC

Provedení:

hlava pēchovaná za tepla. Dosedací plocha,
 dřík a hledáček
 Nestandardní výroba na poptávku.

Upozornění:


V délce 2 mm plně vede plech před stříhem

Délka hrotu paraboly N:

= 8 mm když je P ≤ 10 mm
 =12 mm když je P 10,1 mm - 15 mm
 =15 mm když je P > 15 mm

Příklad objednávky:

2271.9F4.1870



Tvar: kulatý

P = Ø 18,7 mm

Délka osazení: l₁

19 mm

Délka: l

90 mm

Průměr: d₁

20 mm

Typ:

ISO

Provedení:

hledáček parabolický hrot

Střížník:

bez odlepovače

= 1870

Objednáací číslo

= (4)

Objednáací písmeno

= (F)

Objednáací číslo

= (9)

Objednáací číslo

= (1)

Objednáací číslo

= (7)

= 22