


PİLOT PİM KÜRESEL UÇLU, ISO 8020



2271.



2271. Pilot Pim Küresel Uçlu, ISO 8020

| d ₁ / Sipariş No | d ₂ | T | P | l ₁ / Sipariş No | l / (Sipariş kodu karakteri) | 50 (A) | 56 (B) | 63 (C) | 71 (D) | 80 (E) | 90 (F) | 100 (G) |
|-----------------------------|----------------|---|-------------|-----------------------------|------------------------------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|
| 5 / (3) | 8 | 5 | 1 - 4,9 | 10 (2) 13 (3) | | ● | ● | ● | ● | | | |
| 6 / (4) | 9 | 5 | 1,6 - 5,9 | 10 (2) 13 (3) | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 8 / (5) | 11 | 5 | 2,5 - 7,9 | 10 (2) 13 (3) | | ● | ● | ● | ● | ● | | |
| 10 / (6) | 13 | 5 | 4 - 9,9 | 10 (2) 13 (3) 19 (4) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 13 / (7) | 16 | 5 | 5 - 12,9 | 10 (2) 13 (3) 19 (4) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 16 / (8) | 19 | 5 | 8 - 15,9 | 13 (3) 19 (4) | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 20 / (9) | 23 | 5 | 12 - 19,9 | 13 (3) 19 (4) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 25 / (10) | 28 | 5 | 16,5 - 24,9 | 13 (3) 19 (4) | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 / (11) | 35 | 5 | 20 - 31,9 | 19 (4) | | | | | ● | ● | ● | ● |

Malzeme:

HSS

Sertlik:

Gövde 64 ± 2 HRC

Kafa 52 ± 5 HRC

Yürütme:

Zımba Kafa sıcak radyal dövülmüş, Gövde ve pilot hassas Taşlanmış.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.

Not:

2mm'lik uzunluk, zımba saca değmeden önce, zımbaya kılavuzluk eder.

Parabolik ucun uzunluğu N:


= 8 mm P'nin ≤ 10 mm

=12 mm eğer P 10,1 mm - 15 mm arası ise

=15 mm P'nin > 15 mm

Siparis Kodu (örnek):

2271.9F4.1870



Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 18,7 mm

Kesme Boyu: l₁

19 mm

Uzunluk: l

90 mm

Çap: d₁

20 mm

Tip:

ISO

Uygulama:

Küresel uçlu Pilot pim

Zımba:

itici pim olmadan

= 1870

Sipariş No

= (4)

Sipariş kodu karakteri

= (F)

Sipariş No

= (9)

Sipariş No

= (1)

Sipariş No

= (7)

= 22