


球锁导正销，带有抛物面尖部，轻载荷用



2272.



2272. 球锁导正销，带有抛物面尖部，轻载荷用

d ₂ / 订购数字	d ₅	P	l ₁ / 订购数字	l (订货字母)	50 (A)	56 (B)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)				●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)				●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)				●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)					●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)						●	●	●

材料:

HSS
硬度 62 ± 2 HRC

结构:

精磨柄部和导正销。
特别尺寸请洽询

说明:


2 mm 长度作用纯粹为导向 它先于冲压凸模和板材接触。

抛物线长度可选范围:

= 8 mm 当 P ≤ 10 mm
=12 mm 当 P 10,1 mm - 15 mm
=15 mm 当 P > 15 mm

订购示例:

2 2 7 2 . 4 G 3 . 1 4 1 0



形状: 圆形
P = ∅ 14,1 mm
冲裁凸模长度: l₁
25 mm
长度: l
100 mm
直径: d₂
16 mm
型号:
轻型
规格:
抛物面尖部导正销
冲头:
无弹顶销

= 1410
订购数字
= (3)
订购字母
= (G)
订购数字
= (4)
订购数字
= (2)
订购数字
= (7)
= 22