


RYCHLOVÝMĚNNÉ HLEDÁČKY, S PARABOLICKÝM HROTEM, PRO LEHKÉ ZATÍŽENÍ



2272.



2272. Rychlovýměnné hledáčky, s parabolickým hrotem, pro lehké zatížení

d ₂ / Objednací číslo	d ₅	P	l ₁ / Objednací číslo	l (Objednací písmeno)	50 (A)	56 (B)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5,9 - 9,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
13 / (3)	8	9,9 - 12,9	19(2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	8	12,9 - 15,9	25(3)				●	●	●	●	●
20 / (5)	8	15,9 - 19,9	25(3)				●	●	●	●	●
25 / (6)	8	19,9 - 24,9	25(3)				●	●	●	●	●
32 / (7)	8	24,9 - 31,9	25(3)					●	●	●	●
38 / (8)	8	31,9 - 37,9	30(4)						●	●	●

Materiál:

HSS

Tvrdość 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík a hledáček jemně broušené.

Nestandardní výroba na poptávku.

Upozornění:

V délce 2 mm plně vede plech před střížem

Délka hrotu paraboly N:


= 8 mm když je P ≤ 10 mm

=12 mm když je P 10,1 mm - 15 mm

=15 mm když je P > 15 mm

Příklad objednávky:

2272.4G3.1410



Tvar: kulatý

P = Ø 14,1 mm

Délka osazení: l₁

25 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₂

16 mm

Typ:

lehký

Provedení:

hledáček parabolický hrot

Střížník:

bez odlepovače

= 1410

Objednací číslo

= (3)

Objednací písmeno

= (G)

Objednací číslo

= (4)

Objednací číslo

= (2)

Objednací číslo

= (7)

= 22