


# 球锁导正销，带有抛物面尖部，重载荷用



2273.



2273. 球锁导正销，带有抛物面尖部，重载荷用

d <sub>2</sub> / 订购数字	d <sub>5</sub>	P	l <sub>1</sub> / 订购数字	l (订货字母)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10	5,9 - 9,9	19 (2)		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12	9,9 - 12,9	19 (2)		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12	12,9 - 15,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12	15,9 - 19,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12	19,9 - 24,9	25 (3)		●	●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12	24,9 - 31,9	25 (3)			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12	31,9 - 39,9	30 (4)				●	●	●	●	●

**材料:**

HSS  
硬度 62 ± 2 HRC

**结构:**

精磨柄部和导正销。  
特别尺寸请洽询

**说明:**


2 mm 长度作用纯粹为导向 它先于冲压凸模和板材接触。

**抛物线长度可选范围:**

- = 8 mm 当 P ≤ 10 mm
- = 12 mm 当 P 10,1 mm - 15 mm
- = 15 mm 当 P > 15 mm

**订购示例:**

2 2 7 3 . 4 G 3 . 1 4 1 0



形状: 圆形  
P = ∅ 14,1 mm  
冲裁凸模长度: l<sub>1</sub>  
25 mm  
长度: l  
100 mm  
直径: d<sub>2</sub>  
16 mm  
型号:  
重型  
规格:  
抛物面尖部导正销  
冲头:  
无弹顶销

= 1410  
订购数字  
= (3)  
订货字母  
= (G)  
订购数字  
= (4)  
订购数字  
= (3)  
订购数字  
= (7)  
= 22