


PUNZÓN DE CORTE SIN CABEZA RECALCADA, CUADRADOS Y RECTANGULARES, FORMA A



230.



230. Punzón de corte sin cabeza recalcada, cuadrados y rectangulares, Forma A

a	b	l ₁	l*
1 - 8	1	73,5	71
2 - 10	2	73,5	71
3 - 12	3	73,5	71
4 - 12	4	73,5	71
5 - 15	5	73,5	71
6 - 20	6	73,5	71
7 - 24	7	73,5	71
8 - 24	8	73,5	71
9 - 28	9	73,5	71
10 - 34	10	73,5	71
12 - 34	12	73,5	71

*l = Longitud nominal de pedido

Material:

HSS

Código 230.3.

Dureza:

Caña 64 ± 2 HRC

☞ Para otros materiales y descripciones, vea al principio del capítulo E.

Ejecución:

Caña rectificada.

l₁: Punzones cuadrados con longitud de 73,5 mm en stock.

Otros materiales y medidas sobre demanda.

Ejemplo de código:

Punzón de corte sin cabeza recalcada, cuadrados y rectangulares, Forma A	=	230.
Material MAT	HSS	= 3.
Longitud de corte a	6 mm	= 0600.
Ancho de corte b	6 mm	= 0600.
Longitud nominal de pedido l	71	= 071
Código	=	230.3.0600.0600.071