


CALIBRO A SPINA CON IMPUGNATURA, DIN 2269



240.11./22.



Materiale:

Acciaio per utensili temprato e ampiamente stagionato
Durezza 60 ± 2 HRC

Esecuzione:

superfinito
Grado di precisione I $\pm 0,001$
Grado di precisione II $\pm 0,002$

Avvertenza per l'ordine:

Calibri a spina sciolti $\varnothing 0,5 - 3,0$ mm, in ordine crescente a passi di 0,01 mm di diametro
Grado di precisione I = 240.11.
Grado di precisione II = 240.22.

I calibri a spina sono solidamente fissati alla rispettiva impugnatura e sono marcati con le cifre corrispondenti al loro diametro.

240.11./22. Calibro a spina con impugnatura, DIN 2269

d_1	I
0,5 - 0,99	58
1 - 3	88

Esempio di ordinazione:

Calibro a spina con impugnatura, DIN 2269 = 240.11.
Grado di precisione I = 0150
 $d_1 = 1,5$ mm = 240.11.0150
N. d'ordine = 240.11.0150