


CALIBRE DIN 2269



240.1./2.



Material:

Acero de aleación para herramientas, templado y estabilizado.
Dureza 60 ± 2 HRC

Ejecución:

rectificado fino
Calidad I Tolerancia $\pm 0,001$
Calidad II Tolerancia $\pm 0,002$

Indicación de pedido:

Calidad I = 240.1.
Calidad II = 240.2.

240.1./2. Calibre DIN 2269

d_1	l_1
0,1 - 0,99	40
1 - 20	70

Ejemplo de código:

Calibre DIN 2269	= 240.
Calidad KL	1 = 1.
Diámetro d_1	1,29 mm = 0129.
Longitud l_1	70 mm = 070
Código	= 240. 1. 0129. 070