


BILYALI KAFES İÇİN YAY

241.18.



241.18. Bilyalı Kafes İçin Yay

d ₁	d ₂	d ₃	s	d	l ₀	Ölçü adımları l ₀
19/20	20,5	22,5	14	1	40 - 140	10
24/25	25,5	27,9	14	1,2	40 - 160	10
30/32	32,5	35,7	16	1,6	50 - 230	10
38	38,5	42,5	18	2	60 - 230	10
40	40,5	45,1	20	2,3	60 - 230	10
48/50	50,5	55,7	20	2,6	70 - 280	10
60	60,5	66,9	20	3,2	80 - 250	10
63	63,5	69,9	20	3,2	80 - 250	10

Hesaplama:

Yay seçmek için formül 241.18.:

$$F_L = [l - (l_2 + (l_1 - l_3))] \times 1,1$$

Seçilen yayın blok uzunluğunu hesaplamak için formül:

$$L_{BL} = (l_0 \times d : s) + 2 \times d$$

F_L = Sıkıştırılmış yayın uzunluğu

l = Kolon uzunluğu (Müşteri Belirtir)

l₁ = Kafes uzunluğu (Müşteri Belirtir)

l₂ = Kolonun sıkıştırılmış uzunluğu (Müşteri Belirtir)

l₃ = Kafes tutucu ölçüsü (Müşteri Belirtir)

1.1 = Güvenlik faktörü

l₀ = Sıkıştırılmamış yayın uzunluğu


d = Yay teli çapı

s = Hatve


Siparis Kodu (örnek):

Bilyalı Kafes İçin Yay	=	241.18.
İç çap d ₂	40.5 mm	= 405.
Uzunluk l ₀	60 mm	= 060
Siparis No	=	241.18. 405.060


Montaj Örneği




Bilyalı kafes tutucusuz




Bilyalı kafes tutucu ile 202.92.1.




Bilyalı kafes tutucu ile 202.92.1.



Bilyalı kafes tutucusuz



Bilyalı kafes tutucu ile 202.91.



Bilyalı kafes tutucu ile 202.91.