


# INDUKČNÍ SPÍNAČ



2443.14.00.60.18.044



## Technické údaje:

Jmenovité provozní napětí  $U_e$ : 24 V DC  
Provozní napětí  $U_s$ : 10 - 30 V DC  
Proud naprázdno  $I_0$  tlumený/netlumený:  $\leq 10$  mA/ $\leq 3$  mA  
Reprodukovatelná přesnost R: max. (% v. Sr) 5%  
Okolní teplota  $T_a$ : -25 až +70 °C  
Spínací kmitocet f: max. 1000 Hz  
Ochranná třída dle IEC 60529: IP 67  
Materiál skříně: CuZn  
Způsob připojení: Zástrčka  
Osvedčení: UL

2443.14.00.60.18.044

Indukční spínač