


DETECTOR DE PROXIMIDAD INDUCTIVO



2443.14.00.60.18.044



Data técnicos:

Voltaje de maniobra U_e : 24 V DC
Voltaje de maniobra U_s : 10 - 30 V DC
Corriente sin carga I_0 amortiguado / sin amortiguar: ≤ 10 mA/ ≤ 3 mA
Precisión de repetición R: máx. (% v. Sr) 5%
Temperatura ambiente T_a : -25 a +70°C
Frecuencia de conexión f: máx. 1000 Hz
Protección según IEC 60529: IP 67
Material de la caja: CuZn
Tipo de conexión: clavija
Homologación: UL

2443.14.00.60.18.044

Detector de proximidad inductivo