

PLACA DISTANCIAMIENTO DENTADA, CON PLACA DE POSICIONADO



2444.12 / 2444.13

Material:

Piastre di aggiustaggio: 90 MnCrV 8 (1.2842), templado 58 + 2 HRC
 Placa de posicionado: S355J2+N (1.0577)

Descripción:

Para el distanciamiento de los pisadores de chapa en matrices para las chapas exteriores de carrocerías de coche.

Nota:

Se suministro sin los tornillos.

- '0' = posición inicial en el centro (rectificar)
- '+' = desplazamiento hacia la derecha Más
- '-' = desplazamiento a la izquierda Menos


Atención:

Las placas pueden emplearse por imagen reflejada.

Margen de ajuste:

2444.12
 En desplazamientos de 12 dientes con 0,02 mm de diferencia de altura, resulta un margen de ajuste de 0,24 mm, con una superficie de apoyo de 80 x 60 mm como mínimo.

2444.13
 En desplazamientos de 14 dientes con 0,02 mm de diferencia de altura, resulta un margen de ajuste de 0,28 mm, con una superficie de apoyo de 100 x 80 mm como mínimo.



2444.12 / 2444.13 Placa distanciamiento dentada, con placa de posicionado

Código	l ₁	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅	l ₆	l ₇	b	b ₁	H	H ₁
2444.12	130	90	130	61	72	79	90	60	30	15,5	16,04
2444.13	160	110	160	71	82	89	120	80	40	15,5	16,16