



# DRUCKBOLZEN MIT ANSATZ, NACH VW


2446.10.55.03.




2446.10.55.02. / 2446.10.55.10. / 2446.10.55.11.



2446.10.55.04.



2446.10.55.05. / 2446.10.55.12.



## Beschreibung:

Druckbolzen mit Ansatz dienen zur Kraftübertragung vom Druckkissen der Presse zum Werkzeug.

## Werkstoff:

C45 (1.0503), vergütet 800 - 1000 N/mm<sup>2</sup>

## Ausführung:

gesenkgeschmiedet

## Hinweis:

Lieferung ohne Schrauben.

## 2446.10.55. Druckbolzen mit Ansatz, nach VW

Bestell-Nummer	Form	b	l*	Stufung
2446.10.55.02.150	2	40	150 - 360	1
2446.10.55.03.150	3	-	150 - 360	1
2446.10.55.04.150	4	-	150 - 360	1
2446.10.55.05.150	5	-	150 - 360	1
2446.10.55.10.150	10	60	150 - 360	1
2446.10.55.11.150	11	40	150 - 360	1
2446.10.55.12.150	12	-	150 - 360	1

\*nach Kundenangabe!

## Bestell-Beispiel:

Druckbolzen mit Ansatz, nach VW	=	2446.10.55.
Ausführung Form	4	= 04.
Länge l	150 mm	= 150
Bestell-Nummer	=	2446.10.55. 04. 150