

ACCESSOIRES POUR RESSORTS À GAZ

RACCORDS VISSÉS – MINIMESS

2480.00.23.03.

Tuyau de mesure Mini, coudé à 90° aux deux extrémités

Indications de commande :

Longueur de fabrication la plus courte :


- 90 mm sans protection anti-courbure
- 150 mm protection anti-courbure unilatérale
- 300 mm protection anti-courbure bilatérale
- Rayon de courbure minimal : R20 mm

*Tuyau flexible de mesure disponible dans les longueurs suivantes :

- gradation 5 mm ≤ 1 000 mm
- gradation 10 mm > 1 000 mm
- gradation 100 mm > 4 000 mm
- gradation 500 mm > 6 000 mm


2480.00.23.03.

Flexible de contrôle – coudé à 90° aux deux extrémités




2480.00.23.03.----.3

Antikink spiral, at one end



2480.00.23.03.----.2

Antikink spiral, at both ends



Exemple de commande :

Tuyau de mesure Mini, coudé à 90° aux deux extrémités = 2480.00.23.03.

l = 90 mm = 0090

N° de commande = 2480.00.23.03.0090


Tuyau de mesure Mini, coudé à 90° aux deux extrémités = 2480.00.23.03.

l = 150 mm = 0150.

Protection anti-courbure unilatérale = 3
N° de commande = 2480.00.23.03.0150.3

2480.00.23.12.01

Collier de serrage pour tuyau flexible de mesure DN2 (Ø5 mm)



Matière :


Polyamide

Remarque :

Livraison sans vis

2192.50.04.012

Vis taraudeuse DIN 7516 M4x12



Remarque :

autotaraudeuse, avant-trou de taraudage : Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Gaine de protection pour une fixation ultérieure au tuyau flexible



N° de commande	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

ø int. pour ø ext. des flexibles : 7 mm
Plage de température : max. 5-11 mm, -30°C jusqu'à +100°C

Description :

La gaine de protection protège contre les abrasions, elle est insensible à l'air, l'eau, l'huile, les liquides hydrauliques, l'essence et autres milieux.

Matière :

Polyamide