


GAZLI YAYLAR AKSESUARLARI MINIMESS – BİRLEŞİK DIŞLI BAĞLANTISI

2480.00.23.01.

Ayar hortumu –
iki ucu düz



2480.00.23.01.

**Ölçüm hortumları Mini, her iki
tarafa düz**

Sipariş bilgisi:


en kısa üretim uzunluğu:
bükülme korumasız 90 mm
tek taraflı bükülme koruması 150 mm
çift taraflı bükülme koruması 300 mm
Asgari bükme yarıçapı: R20 mm

*Ölçüm hortumu şu uzunluklarda teslim
edilebilir:

5 mm'lik kademeler ≤ 1000 mm
10 mm'lik kademeler > 1000 mm
100 mm'lik kademeler > 4000 mm
500 mm'lik kademeler > 6000 mm


2480.00.23.01.----.1

Bükülmeyi önleyici spiral, tek taraflı



2480.00.23.01.----.2

Bükülmeyi önleyici spiral, iki uçlu




Siparis Kodu (örnek):

Ölçüm hortumları Mini, her iki tarafa düz	= 2480.00.23.01.	Ölçüm hortumları Mini, her iki tarafa düz	= 2480.00.23.01.
l = 90 mm	= 0090	l = 150 mm	= 0150.
Siparis No	= 2480.00.23.01.0090	Tek taraflı bükülme koruması	= 1
		Siparis No	= 2480.00.23.01.0150. 1

2480.00.23.02.

Ayar hortumu –
tek taraflı-düz
90°-açı



2480.00.23.02.

**Ölçüm hortumları Mini, düz tek
taraf / 90°**

Sipariş bilgisi:


en kısa üretim uzunluğu:
bükülme korumasız 90 mm
tek taraflı bükülme koruması 150 mm
çift taraflı bükülme koruması 300 mm
Asgari bükme yarıçapı: R20 mm

*Ölçüm hortumu şu uzunluklarda teslim
edilebilir:

5 mm'lik kademeler ≤ 1000 mm
10 mm'lik kademeler > 1000 mm
100 mm'lik kademeler > 4000 mm
500 mm'lik kademeler > 6000 mm


2480.00.23.02.----.1

Bükülmeyi önleyici spiral, tek taraflı, düz




2480.00.23.02.----.2

Bükülmeyi önleyici spiral, iki uçlu



2480.00.23.02.----.3

Bükülmeyi önleyici spiral, tek taraflı, 90°



Siparis Kodu (örnek):

Ölçüm hortumları Mini, düz tek taraflı / 90°	= 2480.00.23.02.	Messschlauch Mini, einseitig gerade / 90°	= 2480.00.23.02.
l = 90 mm	= 0090	l = 150 mm	= 0150.
Siparis No	= 2480.00.23.02.0090	Tek taraflı bükülme koruması	= 1
		Siparis No	= 2480.00.23.02.0150. 1

GAZLI YAYLAR AKSESUARLARI MINIMESS – BİRLEŞİK DIŞLI BAĞLANTISI

2480.00.23.03.

Ölçüm hortumları Mini, her iki tarafta 90°

Sipariş bilgisi:


en kısa üretim uzunluğu:
bükülme korumasız 90 mm
tek taraflı bükülme koruması 150 mm
çift taraflı bükülme koruması 300 mm
Asgari bükme yarıçapı: R20 mm

*Ölçüm hortumu şu uzunluklarda teslim edilebilir:

5 mm'lik kademeler ≤ 1000 mm
10 mm'lik kademeler > 1000 mm
100 mm'lik kademeler > 4000 mm
500 mm'lik kademeler > 6000 mm


2480.00.23.03.

Ayar hortumu –
tek taraflı
90°-açı




2480.00.23.03.----.3

Bükülmeyi önleyici spiral, tek taraflı



2480.00.23.03.----.2

Bükülmeyi önleyici spiral, iki uçlu




Siparis Kodu (örnek):

Ölçüm hortumları Mini, her iki tarafta 90°	= 2480.00.23.03.	Ölçüm hortumları Mini, her iki tarafta 90°	= 2480.00.23.03.
l = 90 mm	= 0090	l = 150 mm	= 0150.
Siparis No	= 2480.00.23.03.0090	Tek taraflı bükülme koruması	= 3
		Siparis No	= 2480.00.23.03.0150. 3

2480.00.23.12.01

Hortum kelepçesi
DN2 (Ø5 mm) ayar hortumu için



Malzeme:


Poliamid

Not:

Çıvatalar olmadan temin edilir

2192.50.04.012

Kendinden kılavuzlu vida DIN 7516
M4x12



Not:

kendinden kılavuzlu,
vida dişi dibi deliği Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Sürtünmesiz spiral
sonradan hortuma takmak için



Siparis No	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

Tanım:

Sürtünmesiz spiral, sürtünmeye karşı korur, hava, su, yağ, hidrolik sıvıları, benzin ve diğer maddelere dirençlidir.

Malzeme:

Poliamid

İç ø 7 mm
hortum dış ø için maks. 5-11 mm
-30°C en fazla
Sıcaklık aralığı +100°C