


气压弹簧-附件
 24° 椎体连接软管
 (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.01.


锁紧螺母和O形密封圈的胶管密封锥 (直形/直形)



尺寸 l_1 由订货方确定, 例如, 765 mm 则生成订购编号 2480.00.25.01.0765

2480.00.25.02.


有锁紧螺母和O形密封圈的胶管密封锥 (90°弯折/直形)



尺寸 l_1 由订货方确定, 例如, 765 mm 则生成订购编号 2480.00.25.02.0765

2480.00.25.03.


有锁紧螺母和O形密封圈的胶管密封锥 (90°弯折/两侧)



尺寸 l_1 由订货方确定, 例如, 765 mm 则生成订购编号 2480.00.25.03.0765

2480.00.25.04.

有锁紧螺母和O形密封圈的胶管密封锥 (45°弯折/直形)



尺寸 l_1 由订货方确定, 例如, 765 mm 则生成订购编号 2480.00.25.04.0765


气压弹簧-附件

24° 椎体连接软管

(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.05.


有锁紧螺母和O形密封圈的胶管密封锥 (45°弯折 / 两侧)



尺寸 l_1 由订货方确定, 例如, 765 mm 则生成订购编号 2480.00.25.05.0765

2480.00.25.06.

有锁紧螺母和O形密封圈的胶管密封锥 (45°弯折 / 90°弯折)



尺寸 l_1 由订货方确定, 例如, 765 mm 则生成订购编号 2480.00.25.06.0765

订购提示:

最短生产长度: 140 mm

最小弯曲半径: R40

*24-锥形链接管线有效长度如下:

5 mm 分级 ≤ 1000 mm

10 mm 分级 > 1000 mm


100 mm 分级 > 4000 mm

500 mm 分级 > 6000 mm

2480.00.25.12.01

的软管夹

测量软管 DN5 ($\varnothing 11$ mm)




材料:
聚酰胺

说明:
供货范围内不包含螺栓

2192.50.04.012

自攻螺钉 DIN 7516

M4x12



说明:
自攻型
螺纹芯孔 $\varnothing = 3.6$ mm

2480.00.23.13.

清洗保护螺旋管

用于随后安装到软管上



订购号	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

内径 \varnothing 7 mm
最大
用于软管外径 \varnothing 5-11 mm
-30°C 至
温度范围 +100°C

描述:

这种清洗保护螺旋管用于防磨损, 它对空气、水、油、液压油、汽油和其它介质的腐蚀不敏感。

材料:
聚酰胺