


ACCESSOIRES POUR RESSORTS À GAZ

TUYAUX DE RACCORDEMENT AVEC CÔNE À 24°

(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.01.


Tuyau flexible - cône d'étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (droit / droit)



Cote l_1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, correspond au n° de commande 2480.00.25.01.0765

2480.00.25.02.


Tuyau flexible - cône d'étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 90° / droit)



Cote l_1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, correspond au n° de commande 2480.00.25.02.0765

2480.00.25.03.


Tuyau flexible - cône d'étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 90° / des deux côtés)



Cote l_1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, correspond au n° de commande 2480.00.25.03.0765

2480.00.25.04.


Tuyau flexible - cône d'étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / droit)



Cote l_1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, correspond au n° de commande 2480.00.25.04.0765


ACCESSOIRES POUR RESSORTS À GAZ TUYAUX DE RACCORDEMENT AVEC CÔNE À 24° (DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.05. Tuyau flexible - cône d'étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / des deux côtés)



Cote l_1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, correspond au n° de commande 2480.00.25.05.0765

2480.00.25.06. Tuyau flexible - cône d'étanchéité avec écrous-raccords et O-ring (coudé à 45° / côté à 90°)



Cote l_1 fixée par le client, p. ex. 765 mm, correspond au n° de commande 2480.00.25.06.0765

Indications de commande :

Longueur de fabrication la plus courte : 140 mm

Rayon de courbure minimal : R40

*Tuyaux de raccordement cône 24° disponible dans les longueurs suivantes :

gradation 5 mm \leq 1 000 mm

gradation 10 mm $>$ 1 000 mm


gradation 100 mm $>$ 4 000 mm

gradation 500 mm $>$ 6 000 mm

2480.00.25.12.01



Collier de serrage pour tuyau flexible de mesure DN5 (\varnothing 11 mm)



Matière :

Polyamide


Remarque :

Livraison sans vis

2192.50.04.012



Vis taraudeuse DIN 7516 M4x12



Remarque :

autotaraudeuse, avant-trou de taraudage : $\varnothing = 3,6$ mm

2480.00.23.13.

Gaine de protection pour une fixation ultérieure au tuyau flexible



N° de commande	l [m]
2480.00.23.13.0001	1
2480.00.23.13.0002	2
2480.00.23.13.0005	5
2480.00.23.13.0010	10

\varnothing int. pour \varnothing ext. des flexibles : 7 mm
Plage de température : max. 5-11 mm, -30°C jusqu'à +100°C

Description :

La gaine de protection protège contre les abrasions, elle est insensible à l'air, l'eau, l'huile, les liquides hydrauliques, l'essence et autres milieux.

Matière :

Polyamide