


ACCESSORI PER MOLLE A GAS

TUBI FLESSIBILI CON RACCORDO A CONO 24°


(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.01. tubo flessibile, raccordo a cono di tenuta con dado a risvolto e guarnizione O-Ring (raccordo diritto / raccordo




la quota «l₁» deve essere stabilita dal cliente p.es. per avere l = 765 mm il numero d'ordine sarà 2480.00.25.01.0765.

2480.00.25.02. tubo flessibile, raccordo a cono di tenuta con dado a risvolto e guarnizione O-Ring (raccordo a 90° / raccordo di




la quota «l₁» deve essere stabilita dal cliente p.es. per avere l = 765 mm il numero d'ordine sarà 2480.00.25.02.0765.

2480.00.25.03. tubo flessibile, raccordo a cono di tenuta con dado a risvolto e guarnizione O-Ring (raccordo a 90° sulle due estremità)



la quota «l₁» deve essere stabilita dal cliente (p.es. : per avere l = 765 mm il numero d'ordine sarà 2480.00.25.03.0765

2480.00.25.04. tubo flessibile, raccordo a cono di tenuta con dado a risvolto e guarnizione O-Ring (raccordo a 45° / raccordo di




la quota «l₁» deve essere stabilita dal cliente (p.es. : per avere l = 765 mm il numero d'ordine sarà 2480.00.25.04.0765

ACCESSORI PER MOLLE A GAS

TUBI FLESSIBILI CON RACCORDO A CONO 24°


(DIN 2353 / DIN EN ISO 8434-1)

2480.00.25.05. tubo flessibile, raccordo a cono di tenuta con dado a risvolto e guarnizione O-Ring (raccordo a 45° sulle due estremità)



la quota «l₁» deve essere stabilita dal cliente (p.es. : per avere l = 765 mm il numero d'ordine sarà 2480.00.25.05.0765)

2480.00.25.06. tubo flessibile, raccordo a cono di tenuta con dado a risvolto e guarnizione O-Ring (raccordo a 45° / raccordo a 90°)



la quota «l₁» deve essere stabilita dal cliente (p.es. : per avere l = 765 mm il numero d'ordine sarà 2480.00.25.06.0765)

Avvertenza per l'ordine:

Lunghezza minima in produzione: 140 mm

Raggio minimo di piegatura: R40


*Tubi flessibili con raccordo a cono 24° disponibile nelle seguenti lunghezze:

- 5 mm Gradazione ≤ 1000 mm
- 10 mm Gradazione > 1000 mm
- 100 mm Gradazione > 4000 mm
- 500 mm Gradazione > 6000 mm

2480.00.25.12.01



Fascetta di fissaggio per tubi flessibili di misura DN5 (ø11 mm)




Materiale:
poliammide

Nota:
Fornitura senza viti

2192.50.04.012



Vite autofilettante DIN 7516 M4x12



Nota:
autofilettante,
foro di nocciolo necessario
Ø = 3,6 mm

2480.00.23.13.

Spirale di protezione contro l'abrasione per l'applicazione sul tubo flessibile



| N. d'ordine | l [m] |
|--------------------|-------|
| 2480.00.23.13.0001 | 1 |
| 2480.00.23.13.0002 | 2 |
| 2480.00.23.13.0005 | 5 |
| 2480.00.23.13.0010 | 10 |

ø interno 7 mm
per ø esterno del tubo max.
flessibile 5-11 mm
campo della temperatura -30°C fino +100°C

Descrizione:

La spirale svolge una funzione di protezione contro l'abrasione e resiste all'aria, all'acqua, all'olio, ai fluidi idraulici, alla benzina e altre sostanze.

Materiale:
poliammide