


STŘIŽNÁ POUZDRO BEZ OSAZENÍ, POLOTOVAR, AUTOMOBILOVÁ NORMA

2605.




2605. Střížná pouzdro bez osazení, polotovar, automobilová norma

d ₂ / Objednáací číslo	P	l ₁ / (Objednáací písmeno)	13 (A)	16 (B)	20 (C)	22 (D)	25 (E)	28 (F)	30 (G)	32 (H)	35 (J)	40 (K)
10 / (4)	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
13 / (5)	0,8		●	●	●	●	●	●	●	●	●	
16 / (6)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
20 / (7)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
22 / (8)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
25 / (9)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
32 / (10)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	
38 / (11)	1,5				●	●	●	●	●	●	●	●
40 / (12)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
45 / (13)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
50 / (14)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
56 / (15)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
63 / (16)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
71 / (17)	1,5					●	●	●	●	●	●	●
76 / (18)	1,5						●	●	●	●	●	●
85 / (19)	1,5						●	●	●	●	●	●
90 / (20)	1,5						●	●	●	●	●	●
100 / (21)	1,5						●	●	●	●	●	●

Příklad objednávky:

2605.10F



Délka: l
28 mm
Průměr: d₂
32 mm
Typ: bez osazení
Automobilový Standard
Provedení:
Polotovar (startovací otvor)
Střížná pouzdra

Objednáací písmeno
= (F)
Objednáací číslo
= (10)
Objednáací číslo
= (5)
Objednáací číslo
= (0)
Objednáací číslo
= 26

Materiál:

HSS
Tvrdost 62 ± 2 HRC

Provedení:

Průměr d₂ a čelní plochy broušené.
Průměr P je vyvrtaný startovací otvor pro elektroerozivní obrábění.
Nestandardní výroba na poptávku.