


ZIMBA, BLANK, İTİCİ PİMLİ, ISO 8020

2701.




2701. Zımba, blank, itici pimli, ISO 8020

d ₁ / Sipariş No	d ₂	r	T	l / (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	8	0,3	5		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	0,3	5		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	0,3	5		●	●	●	●	●
10 / (6)	13	0,3	5		●	●	●	●	●
13 / (7)	16	0,4	5		●	●	●	●	●
16 / (8)	19	0,4	5		●	●	●	●	●
20 / (9)	23	0,4	5		●	●	●	●	●
25 / (10)	28	0,4	5		●	●	●	●	●
32 / (11)	35	0,4	5		●	●	●	●	●

Siparis Kodu (örnek):

2701.8G



Uzunluk: l
100 mm
Çap: d₁
16 mm
Tip:
ISO
Uygulama:
Yuvarlak
Zımba:
itici pimli

Sipariş kodu karakteri
= (G)
Sipariş No
= (8)
Sipariş No
= (1)
Sipariş No
= (0)
= 27

Malzeme:

HSS
Sertlik:
Gövde 64 ± 2 HRC
Kafa 52 ± 5 HRC

Yürütme:

Zımba kafası, sıcak radyal dövülmüş, Gövde ve kesici ağız hassas Taşlanmıştır.
Özel siparişler için iletişime geçiniz.