


PUNZONE DA TRANCIATURA A CAMBIO RAPIDO, SBOZZO, CON SPINA DI ESPULSIONE, PER CARICO PESANTE

2703.




2703. Punzone da tranciatura a cambio rapido, sbozzo, con spina di espulsione, per carico pesante

d ₂ / Cifra indicativa	d ₅	l / (Lettera indicativa)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2703.7G



Lunghezza: l
100 mm
Diametro: d₂
32 mm
Tipo:
pesante
Esecuzione:
sbozzo
Punzone da tranciatura:
con spina di espulsione

Lettera indicativa
= (G)
Cifra indicativa
= (7)
Cifra indicativa
= (3)
Cifra indicativa
= (0)
Cifra indicativa
= (27)

Materiale:

HSS
Durezza 62 ± 2 HRC

Esecuzione:

Gambo superfinito.
Fabbricazione speciale su richiesta.