


STEMPEL SZYBKOWYMIENNY DO WYSOKICH OBCIĄŻEŃ Z ODKLEJACZEM (PÓŁFABRYKAT)

2703.




2703. Stempel szybkowymienny do wysokich obciążeń z odklejaczem (półfabrykat)

d ₂ / Cyfra w oznaczeniu	d ₅	l / (Litera w oznaczeniu)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12		●	●	●	●	●	●	●
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●

Przykład zamówienia:

2703.7G



Długość: l

100 mm

Średnica: d₂

32 mm

Typ:

ciężki

Wersja:

Półfabrykat

Stempel tnący:

z odklejaczem

Litera w oznaczeniu

= (G)

Cyfra w oznaczeniu

= (7)

Cyfra w oznaczeniu

= (3)

Cyfra w oznaczeniu

= (0)

= 27

Material:

HSS

Twardość 62 ± 2 HRC

Wykonanie:

Część chwytowa jest szlifowana na gładko.

Wersje specjalne – na życzenie.