


# BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, BLANK, İTİCİ PİMLİ, AĞIR HİZMET

2703.




## 2703. Bilya-Kilitlemeli zımba, blank, itici pimli, ağır hizmet

d <sub>2</sub> / Sipariş No	d <sub>5</sub>	l / (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	110 (H)	125 (J)
10 / (2)	10		●	●	●	●	●		
13 / (3)	12		●	●	●	●		●	●
16 / (4)	12		●	●	●	●	●	●	●
20 / (5)	12		●	●	●	●	●	●	●
25 / (6)	12			●	●	●	●	●	●
32 / (7)	12			●	●	●	●	●	●
40 / (9)	12				●	●	●	●	●

### Siparis Kodu (örnek):

**2703.7G**



#### Uzunluk: l

100 mm

#### Çap: d<sub>2</sub>

32 mm

#### Tip:

ağır hizmet

#### Uygulama: Sipariş No

Yuvarlak

#### Zımba:

itici pimli

#### Sipariş kodu karakteri

= (G)

#### Sipariş No

= (7)

#### Sipariş No

= (3)

= (0)

= 27

### Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC

### Yürütme:

Gövde hassas taşlanmıştır.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.