


POINÇON DE DÉCOUPE EN FORME DE TROMPETTE, ÉBAUCHE, AVEC ÉJECTEUR, DIN 5118 FORME E

2706.




2706. Poinçon de découpe en forme de trompette, ébauche, avec éjecteur, DIN 5118 Forme E

d ₁ / Chiffre de référence	d ₂	a	k	r	l (Lettre de référence)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	1,5	4	15		●	●	●	●	●

Exemple de commande :

2706.7G



Longueur: l
100 mm
Diamètre: d₁
13 mm
Type:
en forme de trompette
Exécution:
Ebauche
Poinçon de découpe:
avec éjecteur

Lettre de référence
= (G)
Chiffre de référence
= (7)
Chiffre de référence
= (6)
Chiffre de référence
= (0)
= 27

Matière :

HSS
Dureté :
Corps 62-66 HRC
Tête 45-55 HRC

Description de la matière et d'autres matières voir au début du chapitre E.

Exécution :

Corps superfini. Tête matricée à chaud et revenue.

Remarque :

Fraise à lamer avec pivot correspondante 2284.00.
Anneau de support correspondant 2284.00.01.