


PUNZONE DA TRANCIATURA A COLLO DI TROMBONE, SBOZZO, CON SPINA DI ESPULSIONE, DIN 5118 FORMA E

2706.




2706. Punzone da tranciatura a collo di trombone, sbozzo, con spina di espulsione, DIN 5118 Forma E

d ₁ / Cifra indicativa	d ₂	a	k	r	l (Lettera indicativa)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	1,5	4	15		●	●	●	●	●

Esempio di ordinazione:

2706.7G



Lunghezza: l
100 mm
Diametro: d₁
13 mm
Tipo:
a collo di trombone
Esecuzione:
sbozzo
Punzone da tranciatura:
con spina di espulsione

Lettera indicativa
= (G)
Cifra indicativa
= (7)
Cifra indicativa
= (6)
Cifra indicativa
= (0)
= 27

Materiale:

HSS
Durezza:
Gambo 62-66 HRC
Testa 45-55 HRC

☞ Per la descrizione del materiale e di altri materiali vedi all'inizio del capitolo E.

Esecuzione:

Gambo del punzone superfinito. Testa del punzone ricalcato e rinvenuto a caldo.

Nota:

Allargatore corrispondente 2284.00.