


# KONİK KAFALI ZIMBA, YUVARLAK, İTİCİ PİMLİ, DIN 5118 ŞEKİL E

2706.




## 2706. Konik Kafalı Zımba, Yuvarlak, itici pimli, DIN 5118 Şekil E

d <sub>1</sub> / Sipariş No	d <sub>2</sub>	a	k	r	l (Sipariş kodu karakteri)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)	120 (J)
5 / (3)	7	1,5	4	10		●	●	●	●	●
6 / (4)	9	1,5	4	10		●	●	●	●	●
8 / (5)	11	1,5	4	12		●	●	●	●	●
10 / (6)	14	1,5	4	15		●	●	●	●	●
13 / (7)	17	1,5	4	15		●	●	●	●	●
16 / (8)	20	1,5	4	15		●	●	●	●	●
20 / (9)	25	1,5	4	15		●	●	●	●	●

### Siparis Kodu (örnek):

**2706.7G**



**Uzunluk: l**  
100 mm  
**Çap: d<sub>1</sub>**  
13 mm  
**Tip:**  
Konik Kafalı Zımba  
**Uygulama: Sipariş No**  
Yuvarlak  
**Zımba:**  
İtici pimli

**Sipariş kodu karakteri**  
= (G)  
**Sipariş No**  
= (7)  
**Sipariş No**  
= (6)  
= (0)  
= 27

### Malzeme:

HSS  
Sertlik:  
Gövde 62-66 HRC  
Kafa 45-55 HRC

☞ Malzemeler hakkında detaylı bilgi için  
bknz: Bölüm E başında

### Yürütme:

Gövde Hassas Taşlanmış. Kafa sıcak dövme ve  
meneviş işlemlerine tabi tutulmuştur.

### Not:

Uygun Havşa Frezesi 2284.00.