


RYCHLOVÝMĚNNÉ STŘIŽNÍKY, OSAZENÉ, KULATÝ, S ODLEPOVAČEM, PRO LEHKÉ ZATÍŽENÍ



2712.



2712. Rychlovýměnné střížníky, osazené, Kulatý, s odlepovačem, pro lehké zatížení

d ₂ / Objednací číslo	d _s	P	l ₁ / Objednací číslo	l (Objednací písmeno)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)			●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)				●	●	●

Materiál:


HSS
Tvrdost 62 ± 2 HRC

Provedení:

Dřík a střížný průměr jemně broušené.
Nestandardní výroba na poptávku.

Příklad objednávky:

2712.7G2.2450



Tvar: kulatý

P = Ø 24,5 mm

Délka osazení: l₁

19 mm

Délka: l

100 mm

Průměr: d₂

32 mm

Typ:

lehký

Provedení:

kulatý

Střížník:

s odlepovačem

= 2450

Objednací číslo

= (2)

Objednací písmeno

= (G)

Objednací číslo

= (7)

Objednací číslo

= (2)

Objednací číslo

= (1)

= 27