


BİLYA-KİLİTLEMELİ ZIMBA, KADEMELİ, YUVARLAK, İTİCİ PİMLİ, HAFİF HİZMET



2712.



2712. Bilya-Kilitlemeli zımba, kademeli, yuvarlak, itici pimli, hafif hizmet

d ₂ / Sipariş No	d _s	P	I ₁ / Sipariş No	I (Sipariş kodu karakteri)	63 (C)	71 (D)	80 (E)	90 (F)	100 (G)
6 / (1)	6	2,5 - 5,9	13(1)		●	●	●	●	●
10 / (2)	8	5 - 9,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
13 / (3)	8	6 - 12,9	13(1) 19(2)		●	●	●	●	●
16 / (4)	8	8 - 15,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
20 / (5)	8	10 - 19,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
25 / (6)	8	12 - 24,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
32 / (7)	8	16 - 31,9	13(1) 19(2) 25(3)		●	●	●	●	●
38 / (8)	8	19 - 37,9	19(2) 25(3) 30(4)		●	●	●	●	●

Malzeme:

HSS

Sertliği 62 ± 2 HRC


Yürütme:

Gövde ve Dış çap hassas Taşlanmış.

Özel siparişler için iletişime geçiniz.

Siparis Kodu (örnek):

2712.7G2.2450



Şekil: Kademeli Yuvarlak

P = Ø 24,5 mm

Kesme Boyu: I₁
19 mm

Uzunluk: I
100 mm

Çap: d₂
32 mm

Tip:
hafif hizmet

Uygulama:
Kademeli Yuvarlak

Zımba:
itici pimli

= 2450

Sipariş No

= (2)

Sipariş kodu karakteri

= (G)

Sipariş No

= (7)

Sipariş No

= (2)

Sipariş No

= (1)

= 27